



Opis produktu

Scan-Speak 18W/8531G00 - 18cm (7") Mid-Woofer Hi-End serii Revelator

5. **człowiek** **przeżył** **1944** **25** **31** **600** **10** **5** **8** **przeżył** **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11** **12** **13** **14** **15** **16** **17** **18** **19** **20** **21** **22** **23** **24** **25** **26** **27** **28** **29** **30** **31** **32** **33** **34** **35** **36** **37** **38** **39** **40** **41** **42** **43** **44** **45** **46** **47** **48** **49** **50** **51** **52** **53** **54** **55** **56** **57** **58** **59** **60** **61** **62** **63** **64** **65** **66** **67** **68** **69** **70** **71** **72** **73** **74** **75** **76** **77** **78** **79** **80** **81** **82** **83** **84** **85** **86** **87** **88** **89** **90** **91** **92** **93** **94** **95** **96** **97** **98** **99** **100** **101** **102** **103** **104** **105** **106** **107** **108** **109** **110** **111** **112** **113** **114** **115** **116** **117** **118** **119** **120** **121** **122** **123** **124** **125** **126** **127** **128** **129** **130** **131** **132** **133** **134** **135** **136** **137** **138** **139** **140** **141** **142** **143** **144** **145** **146** **147** **148** **149** **150** **151** **152** **153** **154** **155** **156** **157** **158** **159** **160** **161** **162** **163** **164** **165** **166** **167** **168** **169** **170** **171** **172** **173** **174** **175** **176** **177** **178** **179** **180** **181** **182** **183** **184** **185** **186** **187** **188** **189** **190** **191** **192** **193** **194** **195** **196** **197** **198** **199** **200** **201** **202** **203** **204** **205** **206** **207** **208** **209** **210** **211** **212** **213** **214** **215** **216** **217** **218** **219** **220** **221** **222** **223** **224** **225** **226** **227** **228** **229** **230** **231** **232** **233** **234** **235** **236** **237** **238** **239** **240** **241** **242** **243** **244** **245** **246** **247** **248** **249** **250** **251** **252** **253** **254** **255** **256** **257** **258** **259** **260** **261** **262** **263** **264** **265** **266** **267** **268** **269** **270** **271** **272** **273** **274** **275** **276** **277** **278** **279** **280** **281** **282** **283** **284** **285** **286** **287** **288** **289** **290** **291** **292** **293** **294** **295** **296** **297** **298** **299** **300** **301** **302** **303** **304** **305** **306** **307** **308** **309** **310** **311** **312** **313** **314** **315** **316** **317** **318** **319** **320** **321** **322** **323** **324** **325** **326** **327** **328** **329** **330** **331** **332** **333** **334** **335** **336** **337** **338** **339** **340** **341** **342** **343** **344** **345** **346** **347** **348** **349** **350** **351** **352** **353** **354** **355** **356** **357** **358** **359** **360** **361** **362** **363** **364** **365** **366** **367** **368** **369** **370** **371** **372** **373** **374** **375** **376** **377** **378** **379** **380** **381** **382** **383** **384** **385** **386** **387** **388** **389** **390** **391** **392** **393** **394** **395** **396** **397** **398** **399** **400** **401** **402** **403** **404** **405** **406** **407** **408** **409** **410** **411** **412** **413** **414** **415** **416** **417** **418** **419** **420** **421** **422** **423** **424** **425** **426** **427** **428** **429** **430** **431** **432** **433** **434** **435** **436** **437** **438** **439** **440** **441** **442** **443** **444** **445** **446** **447** **448** **449** **450** **451** **452** **453** **454** **455** **456** **457**

Najważniejsze cechy i technologie:

• ~~_____~~

Aplikacja i charakterystyka obudowy:

Wzrost pętl średnich fibroblastów z linii Hs5787, Hs578T i Hs578T⁺ w kulturze w warunkach standardowych. Wyniki przedstawiono w tabeli 1. Wyniki te wskazują, że komórki Hs578T i Hs578T⁺ wykazują podobny wzrost do komórek Hs5787, co sugeruje, że komórki Hs578T i Hs578T⁺ są podobne do komórek Hs5787. Wyniki te wskazują również, że komórki Hs578T i Hs578T⁺ wykazują podobny wzrost do komórek Hs5787, co sugeruje, że komórki Hs578T i Hs578T⁺ są podobne do komórek Hs5787.

- **Impedancja nominalna (Z):** 8 Ohm
- **Rezystancja cewki (Re):** 5.8 Ohm
- **Indukcyjność cewki (Le):** 0.35 mH
- **Częstotliwość rezonansowa (Fs):** 28 Hz
- **Skuteczność (2.83V / 1m):** 86 dB
- **Moc znamionowa (IEC 268-5):** 80 W
- **Moc maksymalna (długoterminowa):** 250 W

- **Dobroć mechaniczna (Qms):** 1.54
- **Dobroć elektryczna (Qes):** 0.36
- **Dobroć całkowita (Qts):** 0.29
- **Objętość ekwiwalentna (Vas):** 30 litrów
- **Masa czynna (Mms):** 15 g
- **Podatność zawieszenia (Cms):** 2.1 mm/N
- **Współczynnik siły (BI):** 6.6 Tm

-
- **Powierzchnia czynna membrany (S_d):** 136 cm²

KONSTRUKCJA I WYMIARY:

- **Średnica cewki drgającej:** 42 mm
- **Wysokość cewki drgającej:** 15 mm
- **Wysokość szczeliny magnetycznej:** 6 mm
- **Maksymalne wychylenie liniowe (X_{max}):** ± 6.5 mm
- **Maksymalne wychylenie mechaniczne (X_{mech}):** ± 10 mm